

SVEN[®]
YOU WANT - WE CAN

Микрофоны бар
сымсыз стереоқұлақпап

ПАЙДАЛАНУШЫНЫҢ НҰСҚАУЛЫҒЫ



AP-B350MV

www.sven.fi

SVEN SM стереоқұлақпабын сатып алғаныңыз үшін алғысымызды білдіреміз!

АВТОРЛЫҚ ҚҰҚЫҚ

© 2015. SVEN PTE. LTD. 1.0 (V 1.0) нұсқасы.

Осы нұсқаулық пен оның ішіндегі ақпарат авторлық құқықпен қорғалған. Барлық құқықтар қорғалған.

ТАҒАЙЫНДАЛУЫ

Микрофоны бар SVEN AP-B350MV стереоқұлақпап ДК, ноутбуктармен және басқа да ұялы құрылғыларымен Bluetooth хаттамасы бойынша деректерді жіберу арқылы жұмыс жасауға арналған. Оларды сонымен қатар ғаламтор-телефонияда, бейнеконференцияларды жүргізу кезінде, мультимедиялық қосымшаларда, интерактивті ойындарда, сөзді айырып тану және шет тілдерін үйрену үшін қолданылуға болады.

ЖИЫНТЫҚТЫЛЫҚ

- Стереоқұлақпап – 1 дана
- Алмалы аудиокабель – 1 дана
- Micro USB-ге USB қоректендіру кабелі – 1 дана
- Пайдаланушының нұсқаулығы – 1 дана
- Кепілдік талоны – 1 дана

ҚАУІПСІЗДІК ШАРАЛАР

- Стереоқұлақпапты көлік жүргізген кезде қолданбаңыз.
- Стереоқұлақпапты ұзақ уақыт дыбысын қатты қойып қолданбаңыз (15 минуттан астам) – есту қабілетіңіз нашарлайды.


ЕРЕКШЕЛІГІ

- Bluetooth 4.0 арқылы сымсыз сигнал беру
- Тректерді ауыстыруды басқару мүмкіндігі
- Шақыруды қабылдау функциясы
- Аудиосигналды сымды/сымсыз беру

- Аккумулятордан жұмыс істеу уақыты – 10 сағатқа дейін
- Әрекет ету радиусы – 10 м-ге дейін

СИПАТТАУ

- ① Power: құлаққаптарды қосу/ажырату түймесі, қоңырауды басқару
- ② Басқару джойстигі
- ③ Светодиодты индикатор
- ④ Зарядтау үшін USB микро ажырандысы
- ⑤ Аудиокабельді қосуға арналған ажыранды
- ⑥ Микрофон



1-сурет. Құлаққаптың құрылысы

ҚОСУ ЖӘНЕ ПАЙДАЛАНУ

Назар аударыңыз! Пайдаланар алдында кіріктірмелі аккумуляторды толығымен зарядтап алу керек.

Гарнитураны зарядтау

- Гарнитураны ДК USB портына немесе зарядтау құрылғысының micro USB-ге USB қоректендіру кабелімен (жиынтықтан) қосыңыз. Зарядталып жатқанда ③ светодиодты индикатор қызыл түспен жанып тұрады.
- Құрылғы толығымен зарядталып болғанда, ③ индикатор көк түспен жанып тұрады.
- Аккумулятор заряды төмендегенде, мезгіл-мезгіл екі есе дыбыс сигналы беріліп тұрады да, ③ светодиодты индикатор қызыл түс алмасып жанады.
- Құлаққаптарда аккумулятор жабдықтың интегралды бөлігі ретінде қолданылады, сондықтан оны ауыстыруға немесе алып тастауға әрекеттенбеңіз, құрылғыны бұзуыңыз немесе кепілін жоюыңыз мүмкін.

Құрылғыны қосу және ажырату

- Гарнитураны қосу үшін ① түймесін басып, дыбыс сигналы берілгенше ұстап тұрыңыз. Қосылған кезде ③ индикатор көк түспен жыпықтай бастайды. Құрылғыны ажырату керек болса, қайтадан ① түймесін басып,

дыбыс сигналы берілгенше ұстап тұрасыз. Өшкен кезде ③ светодиодты индикатор қызыл түспен жыпықтайды.

Басқару түймелері

Телефонға байланысты:

- кіріс қоңырауды қабылдау үшін, ① түймесін басыңыз. Өңгіме аяқталғанда ① түймесін қайта басыңыз;
- кіріс қоңырауды болдырмау үшін, ① түймесін басыңыз және ұстап тұру (~2 сек.)*;
- ① түймесін екі рет қысқа ғана басыңыз, соңғы терілген абонентті шақыру функциясы қосылады*;
- джойстикті ② (+/-) – ұзақ уақыт қозғалтсаңыз – дыбыс деңгейі өзгереді;
- джойстикті ② (⏪, ⏩) – қысқа уақыт қозғалтсаңыз – түйіндес құрылғының медиаплеерінің музыкалық тректері арасында ауысу**;
- джойстикті ② (⏮) – қысқа ғана басса, түйіндес құрылғының медиаплеерін Жаңғырту/Уақытша тоқтату**.

* Телефонның/смартфонның конфигурациясына байланысты.

** Медиаплеер бағдарламасына байланысты.

Bluetooth технологиясы

- Bluetooth хаттамасы бойынша деректерді сымсыз жіберудің арқасында құлаққапты үйлесімді құрылғыларға қосуға болады. Деректерді жіберудің барынша әрекет аумағы 10 м құрайды. Қабырға, сонымен бірге басқа да электрондық құрылғылар сияқты кедергілер сигналдың жіберілуіне бөгет болуы мүмкін.

Гарнитура мен құрылғының байланысы

- Bluetooth арқылы сигнал жіберу үшін бұйым мен сигнал көзі арасында байланыс орнату керек (2-суреттегі қосу схемасын қараңыз). Ол үшін ① түймесін басып тұрып, гарнитураны қосыңыз, іздеу режимінің қосылуын күтіңіз, ③ светодиодты индикатор көк түспен қызыл түске кезектесін жанады.

- Сигнал көзінде (телефон, ноутбук, смартфон және т. б.) Bluetooth құрылғысын іздеу режимін таңдау керек. Экранда шыққан «SVEN AP-B350MV» деген атаумен байланыс орнату керек*.
- Қосылу сәтті болған кезде құлаққапта қысқа дыбыс сигналы естіледі, гарнитурада іздеу индикациясы тоқталады. Егерде ешқандай құрылғы қосылмаса, іздеу режимі өзінен өзі 5 минуттан соң өшіп қалады, гарнитура бұрынғы қалпына көшеді. Егерде құрылғылардың түйіндесуі сәтсіз болса, жүйені қайтадан іздеу режиміне қою қажет (өшіріп және қосып)**.
- Bluetooth арқылы қосулы құрылғымен деректермен ауысу кезінде ③ гарнитурада индикатордың көк түсі қысқа уақыттай жыпылықтап тұрады.



2-сурет. Қосылу схемасы

* Құрылғының кейбір түрлеріне Bluetooth арқылы қосылу үшін «0000» құпия сөз енгізу керек болуы мүмкін.

** Егер бұйым сигнал көздері тізімінде алдақашан тіркеліп қойылса, іздеу режимін қайтадан белсендіру қажет емес. Тек бұйымның атауын «SVEN AP-B350MV» және сигнал көзінде «қосу» командасын таңдасаңыз жетеді.

Сымды режимде қолдану

• Бұйымды жиынтықтағы кабель арқылы қосып, стереоқұлаққаптар ретінде пайдалануға болады арқылы ⑤ ажырату. Осы режимде гарнитурамен басқаруға болады ғана мен көмек дыбыстың бастауының. Қатты байланыстың атқаратын қызметі осы режимде қуатталмайды.

ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАР

Сипаттамалар және өлшем бірліктері	Мәні
Сегіштік, дБ	құлаққап: 105 ± 3 микрофон: -58 ± 2
Жиілік диапазоны, Гц	құлаққап: 20 – 20 000 микрофон: 30 – 16 000
Кедергі, Ом	32
Мембрана, мм	Ø 40
Қосылу типі	Bluetooth 4.0
Bluetooth қолдайтын пішіндері	HSP, HFP, A2DP, AVRCP
Аккумулятордан жұмыс істеу уақыты	10 сағатқа дейін
Өрекет аумағы	10 м-ге дейін
Ажыранды түрі	штекері Ø 3,5 мм (3 pin)
Кабель ұзындығы, м	1.2
Салмағы, г	150

Ескертулер:

- Орауышта айрықшалауда келтірілген мәліметтер анықтамалық және наразылық білдіру үшін негіз болып табылмайды.
- Sven CM өнімдері үнемі жетілдіріледі, сол себептен өзгертулер алдын ала ескерусіз енгізілуі мүмкін.

Техникалық қолдау www.sven.fi сайтында

Микрофоны бар сымсыз стереоқұлақпап

SVEN®
YOU WANT – WE CAN



Үлгі: **AP-B350MV**

Импортёрлер СМ SVEN Қазақстан республикасында:

«ST Networks» ЖШС, Қазақстан Республикасы, 050013, Алматы, Республика алаңы, Фурманов көшесінің бұрылысы, уй 13/195, 13Б кеңсе, тел: +7 (727) 266 36 13, e-mail: info@stn.kz.
«Alon Logistics» ЖШС, Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, Мақатаев көшесі, 117.

Сапа жөніндегі талап-тілектерді Қазақстан Республикасы аумағында «О-Си-Эс Казахстан» ЖШС-гі қабылдайды. Мекенжай: Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, Мақатаев көшесі, 117, тел.: +7 (727) 352-86-68, e-mail: kz@ocs.ru.

Өндіруші: «SVEN ПТЕ. Лимитед», 176 Джу Чиаг Роуд, № 02-02, Сингапур, 427447. «Свен Скандинавия Лимитед» бақылауымен өндірілді, 48310, Финляндия, Котка, Котolahdentие, 15.

Manufacturer: SVEN PTE. LTD, 176 Joo Chiat Road, № 02-02, Singapore, 427447. Produced under the control of Oy Sven Scandinavia Ltd. 15, Kotolahdentие, Kotka, Finland, 48310. Made in China.

® **Registered Trademark of Oy SVEN Scandinavia Ltd. Finland.**

AP-B350MV