

**SVEN**<sup>®</sup>  
YOU WANT – WE CAN

Słuchawki douszne

# INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA



**SEB-190M**

[www.sven.fi](http://www.sven.fi)

**PRZEZNACZENIE**

Stereofoniczne słuchawki douszne typu kanałowego z mikrofonem SVEN SEB-190M odznaczają się udoskonalonym systemem przekazu dźwięku, obudowa słuchawek jest wykonana ze specjalnego stopu aluminiowego. Mikrofon i przycisk włączenia odbioru / pauzy, aby wygodnie korzystać z telefonu są umiejscowione na kablu. Płaska konstrukcja kabla ma za zadanie przeciwdziałać zaplątaniu się w trakcie przechowywania i przemieszczania.

**KOMPLETNOŚĆ**

- Słuchawki stereofoniczne z mikrofonem – 1 szt.
- Zmienne obsadki słuchawek – 2 k-t.
- Zacisk – 1 szt.
- Instrukcja użytkownika – 1 szt.
- Karta gwarancyjna – 1 szt.

**ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA**


- Nie należy posługiwać się słuchawkami stereofonicznymi w czasie kierowania środkami transportu.
- Nie należy posługiwać się słuchawkami stereofonicznymi na maksymalnej głośności przez dłuższy czas (dłużej niż kwadrans) ponieważ to prowadzi do stopienia słuchu.

**SPECYFIKA MIKROFONU**

- Aluminiowa obudowa obsadek słuchawek
- Wtyk 3,5 mm (4 pin) do podłączenia do mobilnych gadżetów
- Przycisk włączenia odbioru/pauzy
- Płaski kabel, zapobiegający plątaniu się
- Dwa dodatkowe komplety zmiennych obsadek słuchawek
- Zaciski do mocowania kabla na odzieży

**PODŁĄCZENIE I UŻYTKOWANIE**

- Podłączyć wtyk 4 pin słuchawek do portu wyjścia źródła dźwięku (telefon, smartfon, odtwarzacz itd.), jak to pokazano na schemacie (rys. 1).
- Poziom głośności słuchawek regulujemy za pomocą regulatora głośności źródła sygnału.



Rys. 1. Schemat podłączenia

**CHARAKTERYSTYKI TECHNICZNE**

Parametry	Znaczenie
Czułość, dB	słuchawki: $96 \pm 3$ mikrofon: $42 \pm 3$
Oporność, $\Omega$	16
Zakres częstotliwości, Hz	słuchawki: 20 – 20 000 mikrofon: 100 – 10 000
Membrana, mm	$\varnothing 10$
Typ złącza	mini jack (stereo) $\varnothing 3,5$ mm (4 pin)
Długość kabla, m	1,2
Masa, g	15

**Uwaga:**

- **Charakterystyki techniczne przytoczone w tablicy, są informacyjne i nie mogą być podstawą do wysunięcia roszczeń.**
- **Produkty TM SVEN ulegają stałemu doskonaleniu, dlatego charakterystyki techniczne i komplektacja mogą się zmieniać bez uprzedzenia.**

**Pomoc techniczna jest dostępna na stronie internetowej [www.sven.fi](http://www.sven.fi).**