

SVEN[®]
YOU WANT - WE CAN

Сымсыз оптикалық
тіңтеуір

ПАЙДАЛАНУШЫНЫҢ НҰСҚАУЛЫҒЫ



**RX-320
WIRELESS**

www.sven.fi

SVEN CM тінтуірін сатып алғаныңыз үшін Сізге алғыс айтамыз!

Құрылғыны пайдаланар алдында осы Нұсқаулықпен мұқият танысып, оны бүкіл пайдалану мерзімі ішінде сақтап қойыңыз.

АВТОРЛЫҚ ҚҰҚЫҚ

© 2014. SVEN PTE. LTD. 1.0 (V 1.0) нұсқасы.

Осы Нұсқау және соның ішіндегі ақпарат авторлық құқықпен қорғалған. Барлық құқықтар қорғалған.

САУДА МАРКАЛАРЫ

Барлық сауда маркалары олардың заңды иелерінің меншігі болып табылады.

ЖАУАПКЕРШІЛІКТІ ШЕКТЕУ ТУРАЛЫ ЕСКЕРТУ

Нұсқаулық барынша дәл болу үшін барлық күш салынғанына қарамастан, кейбір сәйкес-сіздіктер болуы мүмкін. Осы Нұсқаулықтың ақпараты «дәл солай» шарттарында берілді. Автор мен баспагер, осы Нұсқаулықтағы ақпараттың кесірінен келтірілген залал үшін біреудің немесе ұйымның алдында ешбір жауап бермейді.

МАЗМҰНЫ

1. ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ	2
2. ЖИЫНТЫҚТЫЛЫҚ	2
3. ЖҮЙЕЛІ ТАЛАПТАР	2
4. СИПАТТАУ	3
5. ЖҰМЫСҚА ДАЙЫНДЫҚ	3
6. ЫҚТИМАЛ МӘСЕЛЕЛЕРДІ ШЕШУ	6
7. ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ	6

Техникалық қолдау www.sven сайтында.

1. ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ

- Энергия үнемдейтін түссіз сенсор
- Мейлінше дәл оптикалық технология
- 2.4GHz USB-наноқабылдағышы (жиынтықта) (әрекет ету ұзақтығы – 10 м-ге дейін)
- Кез келген жерде жұмыс істейді
- Жұмыс істеу жылдамдығы жоғары
- Оптика құрылымы шаң тұруды болдырмайды
- Рұқсат ету қабылеттілігі – 1000 dpi
- USB интерфейсі
- AAA типті 2 батарейкадан қоректенеді
- Windows XP/Vista/7/8 драйверлер керек емес
- Ноутбукпен қолдануға ыңғайлы
- Солақайларға да ыңғайлы

2. ЖИЫНТЫҚТЫЛЫҚ

- Оптикалық тінтеуір – 1 дана
- 2,4 ГГц USB-наноқабылдағыш – 1 дана
- AAA типті батарейкалар – 2 дана
- Пайдаланушының нұсқаулығы – 1 дана
- Кепілдік талоны – 1 дана


3. ЖҮЙЕЛІ ТАЛАПТАР

- Windows XP/Vista/7/8 ОЖ-сі
- USB еркін порты


Пайдаланушының нұсқаулығы

4. СИПАТТАУ


- ① Бұрау доңғалақшасы
- ② Батарейкалар тұратын бөлім
- ③ Оптикалық қадағы (сенсор)
- ④ ON/OFF: қоректенуден ажыратқыш
- ⑤ USB коннекторы
- ⑥ Ресивер (қабылдағыш)



1-сурет. Үстінен қарағандағы түрі



2-сурет. Астынан қарағандағы түрі



3-сурет. Ресивер


5. ЖҰМЫСҚА ДАЙЫНДЫҚ

- Тінтіүірдің батарейкалар тұратын бөлімінің ② қақпағын ашыңыз, AAA типті 2 батарейканы қарама-қарсылықты сақтай отырып салыңыз, сосын қақпақты жабыңыз (4-суретті қараңыз).
- Компьютердің еркін USB портына наноқабылдағышты (ресивер) ⑥ (жиынтықтан) салыңыз (5-сурет).


- Ажыратқыш ④ арқылы ON түріне қойып тілтіуірді қосыңыз. Манипуляторды белсендіру үшін тілтіуірдің кез келген батырмасын басса немесе бұрау доңғалағын басса жеткілікті. Егер барлығы дұрыс қосылса, тілтіуір автоматты түрде қосылады.



**Дұрыс орнатылмаған батарея-
калар манипуляторды істен
шығаруы мүмкін!**



4-сурет. Батареякаларды орнату




5-сурет. Ресиверді қосу


RX-320 WIRELESS

Пайдаланушының нұсқаулығы

- Жұмыс аяқталған соң ④ ажыратқышты OFF түріне ауыстырыңыз. Содан соң компьютердің USB портынан қабылдағышты ⑥ суырып, оны тінтіуірге қосыңыз (6-сурет). Қайта қолданғанда, қабылдағышты ⑥ тінтіуірден суырып, компьютердің USB портына салыңыз (7-сурет).
- Наноқабылдағышты жабық металл жерге салмаңыз (үстелдің тартпасы, қорап, сейф), себебі металл экран радиосигналдарды өткізбейді.
- Батареялар заряды таусылса, тінтіуір жұлқып істейді. Яғни батареяларды жаңасына 4-суретте көрсетілгендей етіп, ауыстыру қажет.



6-сурет. Тінтіуір корпусына ресиверді орнату



7-сурет. Тінтіуір корпусына ресиверді алу



Маңызды

- Осы құрылғы энергия сақтау бойынша өте жоғары талаптарға жауап береді. Ұзақ уақыт жұмыс істемегенде манипулятор үнемді «ұйықтау» режиміне көшеді. Тінтіуірдің жұмысын жаңғырту үшін, кез келген пернені немесе бұрау доңғалағын басыңыз.

6. ЫҚТИМАЛ МӘСЕЛЕЛЕРДІ ШЕШУ

Мәселе	Шешімі
Манипулятор жұмыс істемейді.	1. Наноқабылдағыш USB портына салынғанына және тінтіуірге дейінгі қашықтық 10 м-ден аспайтынына көз жеткізіңіз. 2. Батарейкалардың дұрыс орнатылғанын тексеріңіз. 3. Батарейканың жағдайын тексеріңіз, қажет болған жағдайда жаңасына ауыстырыңыз. 4. Жақын орналасқан сервис-орталыққа жүгініңіз.

7. ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ

Сипаттамалары мен өлшем бірлігі	Мәні
ОЖ-мен үйлесімділігі	Windows XP/Vista/7/8
Байланыс технологиясы	сымсыз 2,4 ГГц
Рұқсат ету қабілеттілігі, dpi	1000
Түймешіктер саны	2 + 1 (бұрау доңғалақшасы)
Интерфейс	USB
Өлшемі, м	60 × 35 × 99
Салмағы, г	59

Ескертулер:

- Кестеде, анықтамалықта келтірілген техникалық сипаттамалар шағым сауға негіз болып табылмайды.
- SVEN CM өнімі тұрақты жетілдіріліп отырады. Осы себепті техникалық сипаттамалар алдын ала хабарламай-ақ өзгертілуі мүмкін.

СЫМСЫЗ ОПТИКАЛЫҚ ТІНТЕУІР

SVEN®
YOU WANT – WE CAN



Үлгі: **RX-320 Wireless**

Импортерлер CM SVEN Қазақстан республикасында:

«ST Networks» ЖШС, Қазақстан Республикасы,
050013, Алматы, Республика алаңы, Фурманов
көшесінің бұрылысы, үй 13/195, 13Б кеңсе,
тел: +7 (727) 266 36 13, e-mail: info@stn.kz.

«Alon Logistics» ЖШС, Қазақстан Республикасы,
Алматы қаласы, Мақатаев көшесі, 117.

Сапа жөніндегі талап-тілектерді Қазақстан
Республикасы аумағында «О-Си-Эс Казахстан»
ЖШС-гі қабылдайды. Мекенжай: Қазақстан
Республикасы, Алматы қаласы, Мақатаев көшесі,
117, тел.: +7 (727) 352-86-68, e-mail: kz@ocs.ru.

Өндіруші: «СВЕН ПТЕ. Лимитед», 176 Джу Чиаг Роуд,
№ 02-02, Сингапур, 427447. «Свен Скандинавия
Лимитед» бақылауымен өндірілді, 48310,
Финляндия, Котка, Котолахдентие, 15.

Manufacturer: SVEN PTE. LTD., 176 Joo Chiat Road,
№ 02-02, Singapore, 427447. Produced under the
control of Oy Sven Scandinavia Ltd. 15, Kotolahdentie,
Kotka, Finland, 48310. Made in China.

© **Registered Trademark of Oy SVEN
Scandinavia Ltd. Finland.**

**RX-320
WIRELESS**