

**SVEN**<sup>®</sup>  
YOU WANT - WE CAN

Оптикалық сымсыз  
тілтігір

## ПАЙДАЛАНУШЫНЫҢ НҰСҚАУЛЫҒЫ



**RX-330  
WIRELESS**

[www.sven.fi](http://www.sven.fi)

## Пайдаланушының нұсқаулығы

***SVEN CM тінтіуірін сатып алғаныңыз үшін Сізге алғыс айтамыз!***

Құрылғыны пайдаланар алдында осы Нұсқаулықпен мұқият танысып, оны бүкіл пайдалану мерзімі ішінде сақтап қойыңыз.

### **АВТОРЛЫҚ ҚҰҚЫҚ**

© 2014. SVEN PTE. LTD. 1.0 (V 1.0) нұсқасы.

Осы Нұсқау және соның ішіндегі ақпарат авторлық құқықпен қорғалған. Барлық құқықтар қорғалған.

### **САУДА МАРКАЛАРЫ**

Барлық сауда маркалары олардың заңды иелерінің меншігі болып табылады.

### **ЖАУАПКЕРШІЛІКТІ ШЕКТЕУ ТУРАЛЫ ЕСКЕРТУ**

Нұсқаулық барынша дәл болу үшін барлық күш салынғанына қарамастан, кейбір сәйкес-сіздіктер болуы мүмкін. Осы Нұсқаулықтың ақпараты «дәл солай» шарттарында берілді. Автор мен баспагер, осы Нұсқаулықтағы ақпараттың кесірінен келтірілген зақым үшін біреудің немесе ұйымның алдында ешбір жауап бермейді.

### **МАЗМҰНЫ**

<b>1. ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ</b> .....	<b>2</b>
<b>2. ЖИЫНТЫҚТЫЛЫҚ</b> .....	<b>2</b>
<b>3. ЖҮЙЕЛІ ТАЛАПТАР</b> .....	<b>2</b>
<b>4. СИПАТТАМАСЫ</b> .....	<b>3</b>
<b>5. ЖҰМЫСҚА ДАЙЫНДЫҚ</b> .....	<b>3</b>
<b>6. ЫҚТИМАЛ МӘСЕЛЕЛЕРДІ ШЕШУ</b> .....	<b>6</b>
<b>7. ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАР</b> .....	<b>6</b>

*Техникалық қолдау [www.sven](http://www.sven) сайтында.*

**1. ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ**

- Мейлінше дәл оптикалық технология
- Энерготиімді түссіз сенсор
- Кез келген жерде жұмыс істей алады
- Жұмыс істеу жылдамдығы жоғары
- 2.4 ГГц USB Nano-қабылдағыш жиынтықта (әрекет ұзақтығы – 10 м-ге дейін)
- DPI ауыстыру түймесі
- Оптика құрылымы шаң түсуден қорғайды
- Рұқсат ету қабілеттілігі – 1000/1600 dpi
- USB интерфейсі
- AAA типті 2 батарейкалар қуат алады
- Windows XP/Vista/7/8 драйверлер қажет емес
- Soft Touch жабыны

**2. ЖИЫНТЫҚТЫЛЫҚ**

- Оптикалық тінтіуір – 1 дана
- 2,4 ГГц USB-наноқабылдағыш – 1 дана
- AAA типті 2 батарейкалар – 2 дана
- Пайдаланушының нұсқаулығы – 1 дана
- Кепілдік талоны – 1 дана


**3. ЖҮЙЕЛІ ТАЛАПТАР**

- Windows XP/Vista/7/8 ОЖ-сі
- USB еркін порты


## Пайдаланушының нұсқаулығы

## 4. СИПАТТАУ


- ① Бұрау доңғалағы
- ② Тінтіүірді рұқсат ету ауыстырғышы
- ③ Оптикалық қадағы (сенсор)
- ④ Батарейкалар тұратын бөлім қақпағы
- ⑤ Ресивер (қабылдағыш)
- ⑥ USB коннекторы



1-сурет. Жоғарыдан қарағандағы түрі




2-сурет. Астынан қарағандағы түрі



3-сурет. Ресивер

## 5. ЖҰМЫСҚА ДАЙЫНДЫҚ

- Тінтіүірдің батарейка тұратын бөлімінің ④ қақпағын ашыңыз, қарама-қарсылықты сақтай отырып, 2 батарейканы салыңыз, қақпақты жабыңыз (4-суретті қараңыз).
- Наноқабылдағышты (ресивер) ⑤ (жиынтықтан) компьютердің еркін USB портына қосыңыз (5-сурет).
- Мануляторды белсенді ету үшін тінтіүірдің кез келген түймешікті басу немесе бұрау доңғалағын бұрау жеткілікті. Егер барлығы дұрыс қосылған болса, тінтіүір автоматты түрде қосылады.



AAA типті  
 батарея-  
 калар

Батареякалар  
 тұратын бөлім  
 қақпағы




**Батареякаларды дұрыс  
 орнатпау манипуляторды істен  
 шығаруы мүмкін!**



Батареякалар тұратын  
 бөлімнің

4-сурет. Батареякаларды орналастыру




5-сурет. Ресиверді қосу


# RX-330 WIRELESS

## Пайдаланушының нұсқаулығы

- Жұмыс аяқталған соң қабылдағышты ⑤ компьютердің USB портынан шығарып алып, оны тінтіюрге салуға болады (6-сурет). Қайта пайдаланғанда, қабылдағышты ⑤ тінтіюрден шығарып алып (7-сурет), оны компьютердің USB портына қайта жалғаңыз.
- Наноқабылдағышты жабық металл кеңістікке (үстелдің жәшігі, қорап, сейф) салмаңыз, себебі металл экран радиосигналдарды өткізбейді.
- Батарейкалар заряды отырса, тінтіюір жұлқып істейді. Бұл кезде батареяларды жаңасына 4-суретте көрсетілгендей етіп ауыстыру қажет.



6-сурет. Ресиверді тінтіюір корпусына орнату



7-сурет. Ресиверді тінтіюір корпусынан шығарып алу

### ! Маңызды

- Осы құрылғы энергия сақтау бойынша ең жоғарғы талаптарға жауап береді. Ұзақ уақыт жұмыс істемегенде, манипулятор үнемді «ұйықтау» режиміне көшеді. Тінтіюірдің жұмысын жаңғырту үшін кез келген пернені немесе бұрау доңғалағын басыңыз.

## 6. ЫҚТИМАЛ МӘСЕЛЕЛЕРДІ ШЕШУ

Мәселе	Шешімі
Манипулятор (тінтіуір) жұмыс істемейді.	1. Наноқабылдағыш USB портына салынғанына және тінтіуірге дейінгі қашықтық 10 м-ден аспайтынына көз жеткізіңіз. 2. Батареялардың дұрыс орнатылғанын тексеріңіз. 3. Батареяның жағдайын тексеріңіз, қажет болған жағдайда жаңасына ауыстырыңыз.
Батареялар өз орнында, бірақ бәрібір манипулятор жұмыс істемейді.	БЖ көмегімен манипуляторды қабылдағышпен үйлестіріңіз. БЖ-ны <a href="http://www.sven.fi">www.sven.fi</a> сайтындағы «Поддержка (Қолдау)» тарауынан жүктеп алуға болады.

## 7. ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ

Параметрлері	Мәні
ЖЖ-мен үйлесімділігі	Windows XP/Vista/7/8
Байланыс технологиясы	сымсыз 2,4 ГГц
Рұқсат ету қабілеттілігі, dpi	1000/1600
Түймешіктер саны	3 + 1 (бұрау доңғалағы)
Интерфейс	USB
Өлшемі, мм	60 × 40 × 97
Салмағы, г	58

### Ескертулер:

- Кестеде, анықтамалықта келтірілген техникалық сипаттамалар шағым сауға негіз болып табылмайды.
- SVEN CM өнімі тұрақты жетілдіріліп отырады. Осы себепті техникалық сипаттамалар алдын ала хабарламай-ақ өзгертілуі мүмкін.

## Оптикалық сымсыз тілтіуір

**SVEN**®  
YOU WANT – WE CAN



### Үлгі: **RX-330 Wireless**

Импортерлер CM SVEN Қазақстан республикасында:

«ST Networks» ЖШС, Қазақстан Республикасы,  
050013, Алматы, Республика алаңы, Фурманов  
көшесінің бұрылысы, үй 13/195, 13Б кеңсе,  
тел: +7 (727) 266 36 13, e-mail: info@stn.kz.

«Alon Logistics» ЖШС, Қазақстан Республикасы,  
Алматы қаласы, Мақатаев көшесі, 117.

Сапа жөніндегі талап-тілектерді Қазақстан  
Республикасы аумағында «О-Си-Эс Казахстан»  
ЖШС-гі қабылдайды. Мекенжай: Қазақстан  
Республикасы, Алматы қаласы, Мақатаев көшесі,  
117, тел.: +7 (727) 352-86-68, e-mail: kz@ocs.ru.

Өндіруші: «СВЕН ПТЕ. Лимитед», 176 Джу Чиаг Роуд,  
№ 02-02, Сингапур, 427447. «Свен Скандинавия  
Лимитед» бақылауымен өндірілді, 48310,  
Финляндия, Котка, Котolahdentие, 15.

Manufacturer: SVEN PTE. LTD., 176 Joo Chiat Road,  
№ 02-02, Singapore, 427447. Produced under the  
control of Oy Sven Scandinavia Ltd. 15, Kotolahdentie,  
Kotka, Finland, 48310. Made in China.

© **Registered Trademark of Oy SVEN  
Scandinavia Ltd. Finland.**

**RX-330  
WIRELESS**