

SVEN[®]
YOU WANT - WE CAN

Оптикалық сымсыз
тіңтеуір

ПАЙДАЛАНУШЫНЫҢ НҰСҚАУЛЫҒЫ



RX-350W

www.sven.fi

SVEN CM тінтуірін сатып алғаныңыз үшін Сізге алғыс айтамыз!

Құрылғыны пайдаланар алдында осы Нұсқаулықпен мұқият танысып, оны бүкіл пайдалану мерзімі ішінде сақтап қойыңыз.

АВТОРЛЫҚ ҚҰҚЫҚ

© 2014. SVEN PTE. LTD. 1.0 (V 1.0) нұсқасы.

Осы Нұсқау және соның ішіндегі ақпарат авторлық құқықпен қорғалған. Барлық құқықтар қорғалған.

САУДА МАРКАЛАРЫ

Барлық сауда маркалары олардың заңды иелерінің меншігі болып табылады.

ЖАУАПКЕРШІЛІКТІ ШЕКТЕУ ТУРАЛЫ ЕСКЕРТУ

Нұсқаулық барынша дәл болу үшін барлық күш салынғанына қарамастан, кейбір сәйкес-сіздіктер болуы мүмкін. Осы Нұсқаулықтың ақпараты «дәл солай» шарттарында берілді. Автор мен баспагер, осы Нұсқаулықтағы ақпараттың кесірінен келтірілген залал үшін біреудің немесе ұйымның алдында ешбір жауап бермейді.

МАЗМҰНЫ

1. ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ	2
2. ЖИЫНТЫҚТЫЛЫҚ	2
3. ЖҮЙЕЛІ ТАЛАПТАР	2
4. СИПАТТАУ	3
5. ЖҰМЫСҚА ДАЙЫНДЫҚ	3
6. ЫҚТИМАЛ МӘСЕЛЕЛЕРДІ ШЕШУ	6
7. ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ.....	6

Техникалық қолдау www.sven сайтында.

1. ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ

- Энергия үнемдейтін сымсыз технология
- Кез келген жерде жұмыс істей алады
- Жұмыс істеу жылдамдығы жоғары
- 2.4GHz USB-наноқабылдағышы (жиынтықта) (әрекет ету ұзақтығы – 10 м-ге дейін)
- DPI қосып-ажырату түймесі
- Рұқсат ету қабылеттілігі – 1200/1800 dpi
- 5 функционалды түймелер
- «Алға» и «артқа» навигация түймелері
- USB интерфейсі
- AAA типті 2 батареикадан қоректенеді.
- Windows XP/Vista/7/8 драйверлер керек емес
- Бүйір жақтары Soft Touch жабынды

2. ЖИЫНТЫҚТЫЛЫҚ

- Оптикалық тінтеуір – 1 дана
- 2,4 ГГц USB-наноқабылдағыш – 1 дана
- AAA типті батареикалар – 2 дана
- Пайдаланушының нұсқаулығы – 1 дана
- Кепілдік талоны – 1 дана

3. ЖҮЙЕЛІ ТАЛАПТАР


- Windows XP/Vista/7/8 ОЖ-сі
- USB еркін порты

RX-350 WIRELESS


Пайдаланушының нұсқаулығы

4. СИПАТТАУ


- ① Бұрау доңғалағы
- ② Рұқсат ету ді қосып-ажыратқышы
- ③ Қосымша навигация түймелері
- ④ Оптикалық қадағы (сенсор)
- ⑤ Батарейкалар тұратын бөлім
- ⑥ Ресивер (қабылдағыш)
- ⑦ USB коннекторы



2-сурет. Астынан
қарағандағы түрі




1-сурет. Үстінен
қарағандағы түрі




3-сурет. Ресивер

5. ЖҰМЫСҚА ДАЙЫНДЫҚ

- Откройте крышку батарейного отсека ⑤ мыши, вставьте 2 батарейки AAA в отсек, придерживаясь полярности, потом закройте крышку батарейного отсека (см. рис. 4).
- Нанокабылдағышты (ресиверді) ⑥ тінтуірден (5-сурет) шығарып алып, ДК-өшірмей, оны компьютердің USB еркін портына қосыңыз (5-сурет). Манипуляторды белсендіру үшін, тінтуірдегі кез келген түймешікті басу немесе бұрау доңғалағын бұрау жеткілікті. Егер барлығы дұрыс қосылған болса, тінтуір автоматты түрде қосылады.



Батарейкалар тұратын бөлімнің қақпағы




Батарейкалар тұратын бөлім




Дұрыс орнатылмаған
 батарейкалар мани-
 пуляторды істен шығаруы
 мүмкін!

2 × AAA батарейкалары

4-сурет. Батарейкаларды орнату




5-сурет. Тінтіуір корпусынан ресиверді суыру



6-сурет. Ресиверді қосу

Пайдаланушының нұсқаулығы

- Жұмыс аяқталған соң қабылдағышты (ресиверді) компьютердің USB портынан суырып, оны қайтадан тінтіуірге қосу керек (7-сурет).
- Наноқабылдағышты жабық жерге салмаңыз, өйткені металл экрандар (үстелдің тартпасы, қорап, сейф) радиосигналдарды өткізбейді.
- Батареялар заряды отырса, тінтіуір жұлқып істейді. Бұл жаңа батареялар салыңыз дегенді білдіреді (4-сурет). Тек жаңа бірдей батареяларды пайдаланыңыз.



7-сурет. Тінтіуір корпусына ресиверді орнату

! Маңызды

- Осы құрылғы энергия сақтау бойынша өте жоғары талаптарға жауап береді. Ұзақ уақыт жұмыс істемегенде манипулятор үнемді «ұйықтау» режиміне көшеді. Тінтіуірдің жұмысын жаңғырту үшін, кез келген пернені немесе бұрау доңғалағын басыңыз.

6. ЫҚТИМАЛ МӘСЕЛЕЛЕРДІ ШЕШУ

Мәселе	Шешімі
Манипулятор жұмыс істемейді.	1. Наноқабылдағыш USB портына салынғанына және тінтіуірге дейінгі қашықтық 10 м-ден аспайтынына көз жеткізіңіз. 2. Батарейкалардың дұрыс орнатылғанын тексеріңіз. 3. Батарейканың жағдайын тексеріңіз, қажет болған жағдайда жаңасына ауыстырыңыз. 4. Жақын орналасқан сервис-орталыққа жүгініңіз.

7. ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ

Сипаттамалары мен өлшем бірлігі	Мәні
ОЖ-мен үйлесімділігі	Windows XP/Vista/7/8
Байланыс технологиясы	сымсыз 2,4 ГГц
Рұқсат ету қабілеттілігі, dpi	1200/1800
Түймешіктер саны	5 + 1 (бұрау доңғалағы)
Интерфейс	USB
Өлшемі, мм	65 × 37 × 108
Салмағы, г	80

Ескертулер:

- Кестеде, анықтамалықта келтірілген техникалық сипаттамалар шағым сауға негіз болып табылмайды.
- SVEN CM өнімі тұрақты жетілдіріліп отырады. Осы себепті техникалық сипаттамалар алдын ала хабарламай-ақ өзгертілуі мүмкін.

Оптикалық сымсыз тіңтеуір

SVEN®
YOU WANT – WE CAN



Үлгі: **RX-350 Wireless**

Импортерлер СМ SVEN Қазақстан республикасында:

«ST Networks» ЖШС, Қазақстан Республикасы,
050013, Алматы, Республика алаңы, Фурманов
көшесінің бұрылысы, үй 13/195, 13Б кеңсе,
тел: +7 (727) 266 36 13, e-mail: info@stn.kz.

«Alon Logistics» ЖШС, Қазақстан Республикасы,
Алматы қаласы, Мақатаев көшесі, 117.

Сапа жөніндегі талап-тілектерді Қазақстан
Республикасы аумағында «О-Си-Эс Казахстан»
ЖШС-гі қабылдайды. Мекенжай: Қазақстан
Республикасы, Алматы қаласы, Мақатаев көшесі, 117,
тел.: +7 (727) 352-86-68, e-mail: kz@ocs.ru.

Өндіруші: «СВЕН ПТЕ. Лимитед», 176 Джу Чиаг Роуд,
№ 02-02, Сингапур, 427447. «Свен Скандинавия
Лимитед» бақылауымен өндірілді, 48310,
Финляндия, Котка, Котolahdentie, 15.

Manufacturer: SVEN PTE. LTD., 176 Joo Chiat Road,
№ 02-02, Singapore, 427447. Produced under the
control of Oy Sven Scandinavia Ltd. 15, Kotolahdentie,
Kotka, Finland, 48310. Made in China.

© **Registered Trademark of Oy SVEN
Scandinavia Ltd. Finland.**

**RX-350
WIRELESS**