

SVEN[®]
YOU WANT - WE CAN

Сымсыз оптикалық
тіңтеуір

ПАЙДАЛАНУШЫНЫҢ НҰСҚАУЛЫҒЫ



**RX-360 ART
WIRELESS**

www.sven.fi

SVEN CM тінтіуірін сатып алғаныңыз үшін алғыс айтамыз!

Құрылғыны пайдаланар алдында осы Нұсқаулықпен мұқият танысып, оны бүкіл пайдалану мерзімі ішінде сақтап қойыңыз.

АВТОРЛЫҚ ҚҰҚЫҚ

© 2014. SVEN PTE. LTD. 1.0 (V 1.0) нұсқасы.

Осы Нұсқау және соның ішіндегі ақпарат авторлық құқықпен қорғалған. Барлық құқықтар қорғалған.

САУДА МАРКАЛАРЫ

Барлық сауда маркалары олардың заңды иелерінің меншігі болып табылады.

ЖАУАПКЕРШІЛІКТІ ШЕКТЕУ ТУРАЛЫ ЕСКЕРТУ

Нұсқаулық барынша дәл болу үшін барлық күш салынғанына қарамастан, кейбір сәйкес-сіздіктер болуы мүмкін. Осы Нұсқаулықтың ақпараты «дәл солай» шарттарында берілді. Автор мен баспагер, осы Нұсқаулықтағы ақпараттың кесірінен келтірілген залал үшін біреудің немесе ұйымның алдында ешбір жауап бермейді.

МАЗМҰНЫ

1. ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ	2
2. ЖИЫНТЫҚТЫЛЫҚ	2
3. ЖҮЙЕЛІ ТАЛАПТАР	2
4. СИПАТТАУ	3
5. ЖҰМЫСҚА ДАЙЫНДАУ	3
6. ЫҚТИМАЛ МӘСЕЛЕЛЕРДІ ШЕШУ	6
7. ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ.....	6

Техникалық қолдау www.sven сайтында.

1. ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ

- Blue LED жақсартылған оптикалық технологиясы
- Стильді эргономиялық дизайн
- Жиынтықта 2.4 GHz USB-наноқабылдағышы бар (өрекет ету ұзақтығы – 10 м дейін)
- Іс жүзінде кез келген жерде жұмыс істей алады.
- Жоғары жылдамдықпен жұмыс істейді
- Рұқсат ету қабілеттілігі – 1200 dpi
- Интерфейс USB
- Батарейкалары ұзақ қызмет етеді (1 жыл)
- Windows XP/Vista/7/8 драйверлер қажет етпейді
- Ноутбукпен қолдануға ыңғайлы

2. ЖИЫНТЫҚТЫЛЫҚ


- Оптикалық тінтеуір – 1 дана
- 2,4 ГГц USB-наноқабылдағыш – 1 дана
- AA типті батарея – 1 дана
- Пайдаланушының нұсқаулығы – 1 дана
- Кепілдік талоны – 1 дана

3. ЖҮЙЕЛІ ТАЛАПТАР


- Windows XP/Vista/7/8 ОЖ-сі
- USB еркін порты

4. СИПАТТАУ


- ① Бұрау доңғалақшасы
- ② ON/OFF: қуат көзі ажыратқышы
- ③ Батарейкалар тұратын бөлім
- ④ Оптикалық қадағы (сенсор)
- ⑤ Ресивер (қабылдағыш)
- ⑥ USB коннекторы



2-сурет. Астынан
қарағандағы түрі



1-сурет. Үстінен қарағандағы
түрі




3-сурет. Ресивер


5. ЖҰМЫСҚА ДАЙЫНДАУ

- Тінтіюірдің ③ батареялар тұратын бөлімінің қақпағын ашыңыз, қарама-қарсылықты сақтай отырып, AA батареяларын салыңыз да, қақпақты жабыңыз (4-суретті қараңыз).
- Наноқабылдағышты (ресивер) ⑤ (жиынтықтан) компьютердің USB бос портына қосыңыз (5-сурет).

- Тінтіуірді ② ажыратқыш арқылы қосып, ON түріне қойыңыз. Манипулярьды белсендіру үшін тінтіуірдің кенз келген түймесін басыңыз немесе бұрау доңғалақшасын бұраңыз. Барлығы дұрыс қосылса, тінтіуір автоматты түрді қосылады.




4-сурет. Батарейкаларды орнату



5-сурет. Ресиверді қосу

- Жұмыс аяқталған соң, ② ажыратқышты OFF түріне ауыстырыңыз. Бұдан кейін ⑤ қабылдағышты компьютердің USB портынан алып, тінтіуірге салуыңызға болады (6-сурет). Қайта қолданатын болсаңыз, ⑤ қабылдағышты тінтіуірден алып (7-сурет), қайтадан компьютердің USB портына саласыз.
- Наноқабылдағышты жабық металл жерге салмаңыз (үстелдің тартпасы, қорап, сейф), себебі металл экран радиосигналдарды өткізбейді.
- Батареяка отырса, тінтіуір үзіп жұмыс істейтін болады, ол кезде 4-суретте көрсеткендей етіп батареякаларын ауыстыру керек.



6-сурет. Тінтіуір корпусына ресиверді орнату



7-сурет. Тінтіуір корпусына ресиверді алу

! Маңызды

- **Бұл құрылғы өте жоғары деңгейде энергия үнемдейді. Тінтіуірдің төменгі жағындағы ② ажыратқышты арқылы өшіріңіз/қосыңыз – бұл Сізге батареякаларды үнемдейді.**

6. ЫҚТИМАЛ МӘСЕЛЕЛЕРДІ ШЕШУ

Мәселе	Шешімі
Манипулятор жұмыс істемейді.	1. Наноқабылдағыш USB портына салынғанына және тінтіуірге дейінгі қашықтық 10 м-ден аспайтынына көз жеткізіңіз. 2. Батарейкалардың дұрыс орнатылғанын тексеріңіз. 3. Батарейканың жағдайын тексеріңіз, қажет болған жағдайда жаңасына ауыстырыңыз. 4. Жақын орналасқан сервис-орталыққа жүгініңіз.

7. ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ

Сипаттамалары мен өлшем бірлігі	Мәні
ОЖ-мен үйлесімділігі	Windows XP/Vista/7/8
Байланыс технологиясы	сымсыз 2,4 ГГц
Рұқсат ету қабілеттілігі, dpi	1200
Түймешіктер саны	2 + 1 (бұрау доңғалақшасы)
Интерфейс	USB
Өлшемі, мм	58 × 40 × 94
Салмағы, г	79

Ескертулер:

- Кестеде, анықтамалықта келтірілген техникалық сипаттамалар шағым сауға негіз болып табылмайды.
- SVEN CM өнімі тұрақты жетілдіріліп отырады. Осы себепті техникалық сипаттамалар алдын ала хабарламай-ақ өзгертілуі мүмкін.

СЫМСЫЗ ОПТИКАЛЫҚ ТІНТЕУІР

SVEN®
YOU WANT – WE CAN



Үлгі: **RX-360 Art Wireless**

Импортерлер СМ SVEN Қазақстан республикасында:

«ST Networks» ЖШС, Қазақстан Республикасы,
050013, Алматы, Республика алаңы, Фурманов
көшесінің бұрылысы, үй 13/195, 13Б кеңсе,
тел: +7 (727) 266 36 13, e-mail: info@stn.kz.

«Alon Logistics» ЖШС, Қазақстан Республикасы,
Алматы қаласы, Мақатаев көшесі, 117.

Сапа жөніндегі талап-тілектерді Қазақстан
Республикасы аумағында «О-Си-Эс Казахстан»
ЖШС-гі қабылдайды. Мекенжай: Қазақстан
Республикасы, Алматы қаласы, Мақатаев көшесі,
117, тел.: +7 (727) 352-86-68, e-mail: kz@ocs.ru.

Өндіруші: «СВЕН ПТЕ. Лимитед», 176 Джу Чиаг Роуд,
№ 02-02, Сингапур, 427447. «Свен Скандинавия
Лимитед» бақылауымен өндірілді, 48310,
Финляндия, Котка, Котolahdentие, 15.

Manufacturer: SVEN PTE. LTD., 176 Joo Chiat Road,
№ 02-02, Singapore, 427447. Produced under the
control of Oy Sven Scandinavia Ltd. 15, Kotolahdentie,
Kotka, Finland, 48310. Made in China.

© **Registered Trademark of Oy SVEN
Scandinavia Ltd. Finland.**

**RX-360 ART
WIRELESS**