

**SVEN**®  
YOU WANT - WE CAN

Оптикалық сымсыз  
тілтіуір

## ПАЙДАЛАНУШЫНЫҢ НҰСҚАУЛЫҒЫ



**RX-525  
SILENT  
WIRELESS**

[www.sven.fi](http://www.sven.fi)

Пайдаланушының  
нұсқаулығы

**RX-525 SILENT  
WIRELESS**

***SVEN CM тінтіуірін сатып алғаныңыз үшін Сізге алғыс айтамыз!***

Құрылғыны пайдаланар алдында осы Нұсқаулықпен мұқият танысып, оны бүкіл пайдалану мерзімі ішінде сақтап қойыңыз.

### **АВТОРЛЫҚ ҚҰҚЫҚ**

© 2014. SVEN PTE. LTD. 1.0 (V 1.0) нұсқасы.

Осы Нұсқау және соның ішіндегі ақпарат авторлық құқықпен қорғалған. Барлық құқықтар қорғалған.

### **САУДА МАРКАЛАРЫ**

Барлық сауда маркалар олардың заңды иелерінің меншігі болып табылады.

### **ЖАУАПКЕРШІЛІКТІ ШЕКТЕУ ТУРАЛЫ ЕСКЕРТУ**

Нұсқаулық барынша дәл болу үшін барлық күш салынғанына қарамастан, кейбір сәйкес-сіздіктер болуы мүмкін. Осы Нұсқаулықтың ақпараты «дәл солай» шарттарында берілді. Автор мен баспагер, осы Нұсқаулықтағы ақпараттың кесірінен келтірілген зақым үшін біреудің немесе ұйымның алдында ешбір жауап бермейді.

### **МАЗМҰНЫ**

<b>1. ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ .....</b>	<b>2</b>
<b>2. ЖИНАҚТЫЛЫҒЫ .....</b>	<b>2</b>
<b>3. ЖҮЙЕЛІ ТАЛАПТАР .....</b>	<b>2</b>
<b>4. СИПАТТАМАСЫ .....</b>	<b>3</b>
<b>5. ЖҰМЫСҚА ДАЙЫНДЫҚ .....</b>	<b>3</b>
<b>6. ЫҚТИМАЛ МӘСЕЛЕЛЕРДІ ШЕШУ .....</b>	<b>6</b>
<b>7. ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ.....</b>	<b>7</b>

*Техникалық қолдау [www.sven](http://www.sven) сайтында.*

**1. ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ**

- Шусыз түймешіктер
- Толық өлшемді тінтіуір
- BlueLED жақсартылған оптикалық технологиясы
- Энергиялық тиімді сымсыз технология
- Кез келген беткейде жұмыс істейді
- Жұмыстың жоғары жылдамдығы
- 2.4 ГГц USB-наноқабылдағыш жиынтықта (әрекет ұзақтығы – 10 м-ге дейін)
- «Алға» және «артқа» навигациясының екі қосымша түймешіктері
- Тінтіуірдің рұқсат ету ажыратқышы 800/1200/1600 dpi
- Қорек ажыратқышы
- USB интерфейсі
- AA типті 2 батареикалардан қоректену
- Soft Touch жабыны
- Windows XP/Vista/7/8-ге арналған драйверлер қажет емес
- Манипулятордың табиғи пішіні қолға ыңғайлы

**2. ЖИНАҚТЫЛЫҒЫ**

- Оптикалық тінтіуір — 1 дана
- 2,4 ГГц USB-наноқабылдағыш — 1 дана
- AA типті батареикалар — 2 дана
- Пайдаланушының нұсқаулығы — 1 дана
- Кепілдік талоны — 1 дана

**3. ЖҮЙЕЛІ ТАЛАПТАР**


- Windows XP/Vista/7/8 ОЖ-сі
- USB еркін порты

## Пайдаланушының нұсқаулығы


## RX-525 SILENT WIRELESS

### 4. СИПАТТАМАСЫ


- ① Бұрау доңғалағы
- ② Тінтуірді рұқсат ету ауыстырғышы
- ③ «Алға» және «артқа» навигациясының қосымша түймешіктері
- ④ Қорек ажыратқыштары (жоғары/төмен)
- ⑤ Оптикалық қадаға (сенсор)
- ⑥ Батарейка бөлігі
- ⑦ Ресивер (қабылдағыш)
- ⑧ USB коннекторы



2-сурет. Астынан қарағандағы көрінісі



1-сурет. Үстінен  
қарағандағы көрінісі



3-сурет. Ресивер

### 5. ЖҰМЫСҚА ДАЙЫНДЫҚ


- Тінтуірдің батарейка бөлігінің қақпағын ⑥ ашыңыз, Полярлықты сақтап, 2 AA батарейкасын бөлікке салыңыз, соңынан батарейка бөлігінің қақпағын жабыңыз (4-суретті қараңыз).
- Наноқабылдағышты (ресиверді) ⑦ тінтуірден (5-сурет) шығарып алып, ДК-өшірмей, оны компьютердің USB еркін портына қосыңыз (6-сурет).

## Оптикалық сымсыз тілтіуір

- Тілтіуірді ажыратқышпен ④ қосыңыз. Манипуляторды белсендіру үшін, тілтіуірдегі кез келген түймешікті басу немесе бұрау доңғалағын бұрау жеткілікті. Егер барлығы дұрыс қосылған болса, тілтіуір автоматты түрде қосылады.




**Батарейкаларды дұрыс орнатпау манипуляторды істен шығаруы мүмкін!**



4-сурет. Батарейкаларды орнату



5-сурет. Ресиверді тілтіуір корпусынан шығарып алу




6-сурет. Ресиверді қосу

## Пайдаланушының нұсқаулығы

## RX-525 SILENT WIRELESS

- Жұмыс аяқталған соң, тінтуірді ④ ажыратқышпен өшіріңіз, содан кейін наноқабылдағышты (ресиверді) компьютердің USB портынан суырып алып, тінтуірге қайта салыңыз (7-сурет).
- Наноқабылдағышты жабық металл кеңістікке (үстелдің жәшігі, қорап, сейф) орналастырмаңыз, өйткені металл экран радиосигналды өткізбейді.
- Егер батареялар қуатынан айырылған болса, тінтуір сергіліп жұмыс істейді. Бұл дегеніміз, 4-суретте көрсетілгендей етіп, батареяларды жаңасына ауыстыру қажет екенін білдіреді.



7-сурет. Ресиверді тінтуір  
корпусына орнату



### Маңызды

- Осы құрылғы энергия сақтаудың аса жоғарғы талаптарына жауап береді. Тінтуірді қосу/өшіру үшін, оның астындағы ④ ажыратқышын пайдаланыңыз – бұл Сізге батареяканы үнемдеуге мүмкіндік береді.

**6. ЫҚТИМАЛ МӘСЕЛЕЛЕРДІ ШЕШУ**

Мәселе	Шешімі
Манипулятор жұмыс істемейді.	<ol style="list-style-type: none"><li data-bbox="311 317 961 405">1. Наноқабылдағыш USB портына салынғанына және тінтіуірге дейінгі қашықтық 10 м-ден аспайтынына көз жеткізіңіз.</li><li data-bbox="311 405 961 435">2. Батарейкалардың дұрыс орнатылғанын тексеріңіз.</li><li data-bbox="311 435 961 497">3. Батарейканың жағдайын тексеріңіз, қажет болған жағдайда жаңасына ауыстырыңыз.</li><li data-bbox="311 497 961 559">4. Ажыратқыштың орналасқан орнын тексеріңіз, қажет болған жағдайда, оны тиісті орнына жылжытыңыз.</li><li data-bbox="311 559 961 589">5. Жақын орналасқан сервис-орталыққа жүгініңіз.</li></ol>

## 7. ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ

Сипаттамалары мен өлшем бірлігі	Мәні
ЖЖ-мен үйлесімділігі	Windows XP/Vista/7/8
Байланыс технологиясы	сымсыз 2,4 ГГц
Рұқсат ету қабілеттілігі, dpi	800/1200/1600
Түймешіктер саны	5 + 1 (бұрау доңғалағы)
Интерфейс	USB
Әрекет ұзақтығы, м	10
Өлшемі, мм	85 × 40 × 120
Салмағы, г	85

### **Ескертулер:**

- Кестеде, анықтамалықта келтірілген техникалық сипаттамалар шағым сауға негіз болып табылмайды.
- **SVEN** сауда белгісінің өнімі тұрақты жетілдіріліп отырады. Осы себепті техникалық сипаттамалар алдын ала хабарламай-ақ өзгертілуі мүмкін.



## Оптикалық сымсыз тілтіуір

**SVEN**®  
YOU WANT – WE CAN



### Үлгі: **RX-525 Silent Wireless**

Импортерлер СМ SVEN Қазақстан республикасында:

«ST Networks» ЖШС, Қазақстан Республикасы,  
050013, Алматы, Республика алаңы, Фурманов  
көшесінің бұрылысы, үй 13/195, 13Б кеңсе,  
тел: +7 (727) 266 36 13, e-mail: info@stn.kz.

«Alon Logistics» ЖШС, Қазақстан Республикасы,  
Алматы қаласы, Мақатаев көшесі, 117.

Сапа жөніндегі талап-тілектерді Қазақстан  
Республикасы аумағында «О-Си-Эс Казахстан»  
ЖШС-гі қабылдайды. Мекенжай: Қазақстан  
Республикасы, Алматы қаласы, Мақатаев көшесі, 117,  
тел.: +7 (727) 352-86-68, e-mail: kz@ocs.ru.

Өндіруші: «СВЕН ПТЕ. Лимитед», 176 Джу Чиаг Роуд,  
№ 02-02, Сингапур, 427447. «Свен Скандинавия  
Лимитед» бақылауымен өндірілді, 48310,  
Финляндия, Котка, Котolahdentие, 15.

Manufacturer: SVEN PTE. LTD., 176 Joo Chiat Road,  
№ 02-02, Singapore, 427447. Produced under the  
control of Oy Sven Scandinavia Ltd. 15, Kotolahdentie,  
Kotka, Finland, 48310. Made in China.

© **Registered Trademark of Oy SVEN  
Scandinavia Ltd. Finland.**

**RX-525  
SILENT  
WIRELESS**