

SVEN[®]
YOU WANT - WE CAN

Сымсыз оптикалық
тіңтеуір

ПАЙДАЛАНУШЫНЫҢ НҰСҚАУЛЫҒЫ



**RX-315
WIRELESS**

www.sven.fi

SVEN CM тінтіуірін сатып алғаныңыз үшін алғыс айтамыз!

Құрылғыны пайдаланар алдында осы Нұсқаулықпен мұқият танысып, оны бүкіл пайдалану мерзімі ішінде сақтап қойыңыз.

АВТОРЛЫҚ ҚҰҚЫҚ

© 2014. SVEN PTE. LTD. 1.0 (V 1.0) нұсқасы.

Осы Нұсқау және соның ішіндегі ақпарат авторлық құқықпен қорғалған. Барлық құқықтар қорғалған.

САУДА МАРКАЛАРЫ

Барлық сауда маркалары олардың заңды иелерінің меншігі болып табылады.

ЖАУАПКЕРШІЛІКТІ ШЕКТЕУ ТУРАЛЫ ЕСКЕРТУ

Нұсқаулық барынша дәл болу үшін барлық күш салынғанына қарамастан, кейбір сәйкес-сіздіктер болуы мүмкін. Осы Нұсқаулықтың ақпараты «дәл солай» шарттарында берілді. Автор мен баспагер, осы Нұсқаулықтағы ақпараттың кесірінен келтірілген залал үшін біреудің немесе ұйымның алдында ешбір жауап бермейді.

МАЗМҰНЫ

1. ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ	2
2. ЖИЫНТЫҚТЫЛЫҚ	2
3. ЖҮЙЕЛІ ТАЛАПТАР	2
4. СИПАТТАУ	3
5. ЖҰМЫСҚА ДАЙЫНДАУ	3
6. ЫҚТИМАЛ МӘСЕЛЕЛЕРДІ ШЕШУ	6
7. ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ.....	6

Техникалық қолдау www.sven сайтында.

1. ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ

- Blue LED жақсартылған оптикалық технологиясы
- Энергия үнемдейтін сымсыз технология
- Стильді эргономиялық дизайн
- Іс жүзінде кез келген жерде жұмыс істейді
- Жұмыс істеу жылдамдығы жоғары
- Жиынтықта 2.4 GHz USB Nano-қабылдағышы бар (әрекет ету қашықтығы – 10 м дейін)
- Рұқсат ету ауыстырғышы
- Интерфейс USB
- Батареялары ұзақ қызмет етеді (1 жыл)
- Windows XP/Vista/7/8 драйверлер қажет етпейді
- Ноутбукпен қолданған ыңғайлы

2. ЖИЫНТЫҚТЫЛЫҚ

- Оптикалық тінтеуір – 1 дана
- 2,4 ГГц USB-наноқабылдағыш – 1 дана
- AAA типті батареялар – 2 дана
- Пайдаланушының нұсқаулығы – 1 дана
- Кепілдік талоны – 1 дана

3. ЖҮЙЕЛІ ТАЛАПТАР


- Windows XP/Vista/7/8 ОЖ-сі
- USB немесе PS/2 бос ажырандылары

RX-315 WIRELESS


Пайдаланушының нұсқаулығы

4. СИПАТТАУ


- ① Бұрау доңғалақшасы
- ② Рұқсат ету ауыстырғышы dpi
- ③ ON/OFF: қуат көзі ажыратқышы
- ④ Оптикалық қадағы (сенсор)
- ⑤ Батарейкалар тұратын бөлім
- ⑥ Ресивер (қабылдағыш)
- ⑦ USB коннекторы



2-сурет. Астынан қарағандағы түрі




1-сурет. Үстінен қарағандағы түрі



3-сурет. Ресивер

5. ЖҰМЫСҚА ДАЙЫНДАУ

- Тінтіуірдің батареялар тұратын бөлімінің ⑤ қақпағын ашып, AAA типті екі батареяны қарама-қарсылықты сақтай отырып, салыңыз, сосын батареялар тұратын бөлімнің қақпағын жабыңыз (4-сур. қараңыз).
- Наноқабылдағышты (ресивер) ⑥ (жиынтықтан) компьютердің бос USB-портына қосыңыз (5-сурет).
- Сосын ③ ажыратқыш арқылы тінтіуірді өшіріңіз, оны белсендіру үшін кез келген түймесін немесе бұрау доңғалақшасын бұраңыз. Егер бәрі дұрыс қосылса, тінтіуір автоматты түрде іске қосылады.




**Батарейкалар дұрыс орнатыл-
 маса, манипуляторды істен
 шығаруы мүмкін!**



Батарейкалар тұратын
 бөлімнің қақпағы

4-сурет. Батарейкаларды орнату




5-сурет. Ресиверді қосу


RX-315 WIRELESS

Пайдаланушының нұсқаулығы

- Жұмыс аяқталған соң ДК USB портынан ⑥ қабылдағышты суырып, оны тінтіуірге тығыңыз (6-сурет). Қайта пайдаланатын болсаңыз, ⑥ қабылдағышты тінтіуірден суырып (7-сурет), қайтадан ДК USB портына қосасыз.
- Наноқабылдағышты жабық металл жерге салмаңыз (үстелдің тартпасы, қорап, сейф), себебі металл экран радиосигналдарды өткізбейді.
- Батарейкалары отырса, тінтіуір үзіп жұмыс істейтін болады, ол кезде 4-суретте көрсеткендей етіп батарейкаларын ауыстыру керек.



6-сурет. Тінтіуір корпусына ресиверді орнату



7-сурет. Тінтіуір корпусына ресиверді алу

⚠ Маңызды

- Бұл құрылғы өте жоғары деңгейде энергия үнемдейді. Тінтіуірдің төменгі жағындағы ③ ажыратқышы арқылы өшіріңіз/қосыңыз – бұл Сізге батарейкаларды үнемдейді.

6. ЫҚТИМАЛ МӘСЕЛЕЛЕРДІ ШЕШУ

Мәселе	Шешімі
Манипулятор жұмыс істемейді.	1. Наноқабылдағыш USB портына салынғанына және тінтіуірге дейінгі қашықтық 10 м-ден аспайтынына көз жеткізіңіз. 2. Батарейкалардың дұрыс орнатылғанын тексеріңіз. 3. Батарейканың жағдайын тексеріңіз, қажет болған жағдайда жаңасына ауыстырыңыз. 4. Жақын орналасқан сервис-орталыққа жүгініңіз.

7. ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ

Сипаттамалары мен өлшем бірлігі	Мәні
ОЖ-мен үйлесімділігі	Windows XP/Vista/7/8
Байланыс технологиясы	сымсыз 2,4 ГГц
Рұқсат ету қабілеттілігі, dpi	800/1200/1600
Түймешіктер саны	3 + 1 (бұрау доңғалақшасы)
Интерфейс	USB
Өлшемі, м	105 × 70 × 36
Салмағы, г	83

Ескертулер:

- Кестеде, анықтамалықта келтірілген техникалық сипаттамалар шағым сауға негіз болып табылмайды.
- SVEN CM өнімі тұрақты жетілдіріліп отырады. Осы себепті техникалық сипаттамалар алдын ала хабарламай-ақ өзгертілуі мүмкін.

СЫМСЫЗ ОПТИКАЛЫҚ ТІНТЕУІР

SVEN®
YOU WANT – WE CAN



Үлгі: **RX-315 Wireless**

Импортерлер CM SVEN Қазақстан республикасында:

«ST Networks» ЖШС, Қазақстан Республикасы,
050013, Алматы, Республика алаңы, Фурманов
көшесінің бұрылысы, үй 13/195, 13Б кеңсе,
тел: +7 (727) 266 36 13, e-mail: info@stn.kz.

«Alon Logistics» ЖШС, Қазақстан Республикасы,
Алматы қаласы, Мақатаев көшесі, 117.

Сапа жөніндегі талап-тілектерді Қазақстан
Республикасы аумағында «О-Си-Эс Казахстан»
ЖШС-гі қабылдайды. Мекенжай: Қазақстан
Республикасы, Алматы қаласы, Мақатаев көшесі,
117, тел.: +7 (727) 352-86-68, e-mail: kz@ocs.ru.

Өндіруші: «СВЕН ПТЕ. Лимитед», 176 Джу Чиаг Роуд,
№ 02-02, Сингапур, 427447. «Свен Скандинавия
Лимитед» бақылауымен өндірілді, 48310,
Финляндия, Котка, Котолахдентие, 15.

Manufacturer: SVEN PTE. LTD., 176 Joo Chiat Road,
№ 02-02, Singapore, 427447. Produced under the
control of Oy Sven Scandinavia Ltd. 15, Kotolahdentie,
Kotka, Finland, 48310. Made in China.

© **Registered Trademark of Oy SVEN
Scandinavia Ltd. Finland.**

**RX-315
WIRELESS**