

**SVEN**<sup>®</sup>  
YOU WANT – WE CAN

Camera web cu microfon

## MANUAL DE UTILIZARE



**IC-310**

[www.sven.fi](http://www.sven.fi)

***Vă mulțumim pentru achiziționarea produselor MC SVEN!***

Înainte de utilizarea acestui dispozitiv, faceți atent cunoștință cu acest Manual și păstrați-l pentru întreaga perioadă de utilizare.

**DREPT DE AUTOR**

© 2014. SVEN PTE. LTD. Versiunea 1.0 (V 1.0).

Acest Manual și informația pe care o conține sunt protejate prin dreptul de autor. Toate drepturile sunt rezervate.

**MĂRCI COMERCIALE**

Toate mărcile comerciale sunt proprietatea deținătorilor lor.

**AVERTISMENT ÎN LEGĂTURĂ CU RĂSPUNDEREA LIMITATĂ**

În pofida tuturor eforturilor de a face prezentul Manual cât mai precis, sunt posibile unele discrepanțe. Informația din acest Manual este oferită «așa cum este». Autorul și editorul nu duc nici o răspundere față de individ sau față de organizație pentru pierderile sau daunele cauzate de informația conținută de acest Manual.

**CONȚINUT**

<b>1. MĂSURI DE SIGURANȚĂ .....</b>	<b>2</b>
<b>2. SETUL COMPLET .....</b>	<b>2</b>
<b>3. PARTICULARITĂȚI .....</b>	<b>2</b>
<b>4. CERINȚE DE SISTEM.....</b>	<b>2</b>
<b>5. CONECTAREA ȘI INSTALAREA.....</b>	<b>3</b>
<b>6. CONSTRUCȚIA CAMEREI WEB.....</b>	<b>3</b>
<b>7. SPECIFICAȚII .....</b>	<b>3</b>

***Suportul tehnic este plasat pe pagina web [www.sven.fi](http://www.sven.fi).  
Tot aici puteți găsi versiunea înnoită a prezentului Manual.***

## 1. MĂSURI DE SIGURANȚĂ

- Păziți produsul de umiditate sporită, praf și temperaturi înalte.
- Nu folosiți pentru curățare benzină, alcool etilic sau alți solvenți, ele pot deteriora suprafața. Utilizați pentru curățare o cârpă moale și uscată.
- Evitați influența mecanică asupra produsului.
- Nu desfaceți produsul și nu efectuați singuri lucrări de reparație.

## 2. SETUL COMPLET

- Cameră web — 1 buc.
- Manual de utilizare — 1 buc.
- Talon de garanție — 1 buc.

## 3. PARTICULARITĂȚI

- Microfon integrat
- Focalizare manuală
- Capturare foto printr-o apăsare de buton
- Clemă pentru fixarea camerei
- Balama pentru rotirea camerei sub unghiul dorit
- Plug&Play

## 4. CERINȚE DE SISTEM


- OC Windows XP/Vista/7/8
- Procesor Pentium P4 1.4GHz sau AMD Athlon 1GHz
- Memorie operativă de 128 MB
- Adaptor video, ce susține 24-bit color
- Intrare USB liberă

## 5. CONECTAREA ȘI INSTALAREA

- Conectați camera la intrarea USB liberă.
- Camera web susține tehnologia Plug and Play, de aceea instalarea dispozitivului decurge în mod automat după conectarea lui la intrarea USB.

## 6. CONSTRUCȚIA CAMEREI WEB

- ① Buton pentru capturarea cadrului
- ② Microfon integrat
- ③ Focalizare
- ④ Lentile
- ⑤ Balama
- ⑥ Clemă
- ⑦ Suport



Imag. 1. Construcția camerei web

## 7. SPECIFICAȚII

Parametri, unități de măsurare	Valoare
Tipul sensorului	CMOS
Rezoluție, pixeli	640 × 480
Viteza capturării, cadre/sec	până la 30 la 640 × 480
Distanța de focalizare, mm	de la 3,85 până la infinit
Lungimea cablului, m	1,45

### Note:

- **Caracteristicile tehnice enumerate în tabel sunt certificate și nu pot fi cauza plângerilor.**
- **Producerea mărcii comerciale SVEN se perfecționează încontinuu. Din această cauză specificațiile tehnice pot fi schimbate fără anunțare prealabilă.**

## Camera web cu microfon

**SVEN**®  
YOU WANT – WE CAN



Model: **IC-310**

Importatori al MC SVEN în Republica Moldova:

Reprezentantul oficial al MC SVEN în Moldova SRL «ULTRA», Chișinău, str. Creangă, 6V, Republica Moldova, tel.: +373 22 870230, e-mail: sales@ultra.md. IM «Accent Electronic» SA, Chișinău, str. Bulgara, 33/1, Republica Moldova, tel.: +373 22 234569, e-mail: sales@accent.md.

Producător: SVEN PTE. LTD, 176 Joo Chiat Road, № 02-02, Singapore, 427447, Produs sub controlul «SVEN Scandinavia Limited», 48310, Finlanda, Kotka, Kotolahdentie, 15.

Manufacturer: SVEN PTE. LTD, 176 Joo Chiat Road, № 02-02, Singapore, 427447. Produced under the control of Oy Sven Scandinavia Ltd. 15, Kotolahdentie, Kotka, Finland, 48310. Made in China.

© Registered Trademark of Oy SVEN Scandinavia Ltd. Finland.

**IC-310**